



DEXTERITY



POWDER
FREE



CHEMICAL
RESISTANT

NITRI-FIT 44-526



EIGENSCHAFTEN

- Pulverisierter nicht steriler Einweg-Nitrilhandschuh
- Fingerspitzen mit Relief
- Glatte Innenseite
- Sehr leicht anzuziehen durch gerollte Borte
- Geeignet für die rechte und linke Hand (beidhändig)
- 100 % latexfrei zugunsten von Latexallergien
- Dicke: Manschette 0,05 mm / Handfläche 0,07 mm / Finger 0,08 mm
- Länge: 240 mm
- Gewicht: 3,5 Gramm (+/- 0,3 Gramm)
- AQL 2,5 (EN 374)
- Geeignet für Kontakt mit vielen Lebensmitteln
- Verpackt pro 100 Stück in einem Spender

Artikelnummer: 1.44.526.00

U. A. GEEIGNET FÜR ARBEITEN IM BEREICH

- Lebensmittelindustrie
- Landwirtschaft
- Gastronomie
- Wartung
- Laboratorien
- Automotive

FARBE

Blau

GRÖSSEN

7/S bis 10/XL

VERPACKUNG

- 100 Stück pro Spender
- 10 Spender in Umverpackung

EN ISO 374-1:2016
+A1:2018/Typ B



KPT

EN ISO 374-5:
2016




VIRUS



CE 2777
EN ISO 21420:2020

ARTIKELINFORMATION

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-CODE 100 STÜCK (SPENDER)	EAN-CODE 10 SPENDER (UMVERPACKUNG)
7/S	1.44.526.07	8718249068232	8718249068270
8/M	1.44.526.08	8718249068201	8718249068249
9/L	1.44.526.09	8718249068218	8718249068256
10/XL	1.44.526.10	8718249068225	8718249068263



ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME

Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen

EN ISO 374-1:2016/Typ B		
EN ISO 374-1:2016 /Typ B	Chemikalie	EN 16523:2015 Permeationsniveau
	40 % Natriumhydroxid (K) 30 % Wasserstoffperoxid (P) 37 % Formaldehyd (T)	6 4 6

EN ISO 374-4:2019	
CAS-Nummer (K) 1310-73-2 (P) 7722-84-1 (T) 50-00-0	Klasse Anorganische Base Peroxid Aldehyd
Chemikalie 40 % Natriumhydroxid (K) 30 % Wasserstoffperoxid (P) 37 % Formaldehyd (T)	Durchschnittliche Degression% -3.9% 8.1% 2.9%

Resistent gegen Bakterien, Schimmel und Viren

EN ISO 374-5:2016		
EN ISO 374-2:2014	Resistent gegen Bakterien & Schimmel	Resistent gegen Viren
	BESTANDEN	BESTANDEN

EN ISO 374-2:2014	
Luftlecktest - Bestanden	Wasserlecktest - Bestanden

EN ISO 374-1:2016 Die Permeationsniveaus basieren auf den folgenden Durchlaufzeiten:

Leistungsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimale Durchlaufzeiten (in Min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Die Handschuhe sollten an einem sauberen, kühlen und trockenen Ort und nicht zusammengedrückt in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Setzen Sie die Handschuhe keinem direkten Sonnenlicht aus. Stellen Sie sicher, dass Verpackung und Handschuhe beim Versand nicht beschädigt werden.

TESTINSTITUT

Diese Handschuhe sind zertifiziert durch: SATRA Technology Europe Ltd (Notified Body no. 2777), Bracetown Business Park, Clonee, Dublin D15 YN2P, Irland.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Für eine Kopie der Konformitätserklärung verweisen wir Sie gerne auf den folgenden Weblink: www.oxxa-safety.com/doc

IHR LIEFERANT: