

SivaCut® 830



SECTEURS D'UTILISATION

- › industrie du verre et de la boisson, par exemple tri du verre cassé dans les brasseries, manipulation de verre humide
- › en laboratoire: manipulation des flacons Erlenmeyer non souillés, raccord des tubes en verre, manipulation de verre cassé
- › industrie du recyclage, lors du tri des déchets par exemple

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › bonne préhension, particulièrement de pièces humides
- › très bonne souplesse et confort d'utilisation élevé
- › bonne résistance aux perforations (pas celles des seringues)
- › permet une longue utilisation sans fatigue de la main



Référence	830
Désignation	SivaCut® 830
Matériaux	latex naturel, para-aramide, verre, acier
Exécution	tricoté moyen, poignet tricoté, enduction ¾ du dos
Longueur (mm)	230 - 270
Épaisseur de la couche totale (mm)	
Coloris	bleu/jaune-gris
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Classification	catégorie II EN 388 2543



PARTICULARITÉS

- › 100 % para- aramide
- › bonne résistance aux coupures combinée à une bonne résistance mécanique
- › protection élevée contre les coupures (niveau 5)
- › revêtement jusqu'au-dessus du poignet

www.kcl.de
commercial@kcl.de



by Honeywell

KCL GmbH

Industriepark Rhoen
Am Kreuzacker 9
36124 Eichenzell
Allemagne

Tel. +49 6659 87-300
Fax +49 6659 87-318

Honeywell